

CARSON®

Loupe à main

Loupe 2x avec petite lentille incorporée 3x



DS-44GL

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouvelle loupe 2x ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Grossissement :	2x
Objectif :	Petite lentille 3x
Poids :	0.22 lbs
Dimensions:	4.3 x 0.6 x 9"

UTILISATION DE LA LOUPE :

Placez la loupe sur l'objet que vous regardez.

Pour de meilleurs résultats :

- Selon votre vision, vous devrez peut-être déplacer la loupe plus près ou plus loin jusqu'à ce que l'objet soit au point.

UTILISATION DE LA PETITE LENTILLE :

Pour voir les détails super fins, utilisez la petite lentille incorporée.

Pour de meilleurs résultats :

- La loupe doit être assez proche de l'objet lors de l'utilisation de la petite lentille

SOINS :

Nettoyer à l'aide d'un chiffon nettoyant en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.

Service clients: Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter.
Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000