

# CARSON®

# MR-20

## MagniRule™

Loupe avec règle 12"/30 cm, 1,5x



Félicitations pour le choix de votre nouvelle MagniRule !  
Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriées.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

|                 |         |                    |                     |
|-----------------|---------|--------------------|---------------------|
| Grossissement : | 1,5x    | Dimensions :       | 3,6 x 1,5 x 31,2 cm |
| Poids :         | 0,06 kg | Caractéristiques : | Jusqu'à 12"/30 cm   |

### UTILISATION DE LA LOUPE

Commencez avec la loupe à plat sur la page. Selon votre vision, vous devrez peut-être soulever légèrement la loupe jusqu'à ce que le texte soit clair.

### UTILISATION DE LA RÈGLE

Utilisez la règle pour tracer une ligne droite ou mesurer en pouces ou en centimètres.

### SOINS

Nettoyer à l'aide d'un chiffon nettoyant en microfibre . N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyants chimiques ou de solvants .

#### Service clients :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter . Nous serons très heureux de vous assister .



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'information par rapport à la garantie, visitez [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)

[www.carson.com](http://www.carson.com)

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000