

CARSON®

Clip and Flip™

OD-10



Lentes abatibles con clip +2,25 Dioptría (Equivalente aumento 1,5x)


¡Felicitaciones por elegir tu nueva lentes abatibles con clip de Carson! Para obtener óptimos resultados, sigue las instrucciones sobre el uso y cuidado adecuados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Aumento:	1,5x	Dimensiones:	11,9 cm x 3,8 cm x 6,1 cm
Dioptría:	+2,25	Accesorios:	Bolsa protectora
Peso:	13,6 g		

COLOCACIÓN DE LA LUPA EN EL PUENTE DE LOS LENTES ÓPTICOS

1. Presione la parte central del clip para abrirlo.



2. Coloque la pinza en el puente de sus lentes y suelte.




3. Cuando no la necesite, gírela hacia arriba.



LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie con un paño para lentes de microfibra. No utilice productos abrasivos, limpiadores químicos ni solventes.
2. Cuando no esté en uso, guárdela dentro de su bolsa protectora para que no se dañe



Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000