

CARSON®

TriView™

3x, 5,5x, 8,5x Loupe pliante avec étui intégré

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouvel TriView™ loupe pliante ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.



TV-36

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

| | |
|---------------------------|------------------|
| Grossissement : | 3x/5.5x/8.5x |
| Diamètre de la lentille : | 30mm (1.2") |
| Poids : | 0.08 lbs |
| Dimensions : | 4.3 x 1.1 x 1.6" |

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : Toujours utiliser avec le logo Carson vers le haut.

UTILISATION DE LA LOUPE :

Pour obtenir un grossissement de 3x, utilisez l'objectif supérieur.



Pour obtenir un grossissement de 5,5x utilisez les lentilles supérieure et inférieure ensemble.



Pour obtenir un grossissement de 8,5x, utilisez les trois lentilles empilées.



Noter : Plus le grossissement que vous sélectionnez est élevé, plus votre œil doit être proche de l'objectif et plus la loupe doit être proche de la surface de visualisation.

SOINS :

Nettoyer à l'aide d'un chiffon nettoyant en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.

Service clients :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000