

CARSON®

VisorMag™

Loupe à clipser 2x/+4,00 dioptries



VM-12


Félicitations pour avoir sélectionné votre nouvelle loupe à clipser ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :


Grossissement :	2x
Dioptrie :	+4,00
Poids :	0,06 kg
Dimensions :	11,94 x 6,86 x 7,11 cm
Accessoires :	Pochette de protection

ATTACHER AU CHAPEAU :

1. Faites glisser le clip sur le bord du chapeau.




2. Tournez les lunettes à l'envers lorsque le grossissement n'est pas nécessaire.



ENTRETIEN ET STOCKAGE :

1. Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.
2. Pour éviter de rayer les lentilles, retournez dans la pochette de protection lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



Service clients: Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000